




## Rundlaufprüfgerät RPG, für maximalen Werkstück-Ø: 50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	443300 50
GTIN	2050001944733
Artikelklasse	46L

### Beschreibung

**Ausführung:**

Robuste Konstruktion mit vorgespannten Wälzlagerungen.  
Typ RPG für Prüfungen im Serienbereich mit 2 Schwenkhaltern und 1 Messschlitten (außer Gr.30).

**Verwendung:**

Für Prüfaufgaben an Außen-, Innen- und Planflächen von Rotationsteilen.

**Genauigkeit:**

Rundlaufgenauigkeit **0,002 mm**.

**Lieferumfang:**

Inklusive Bedienschlüssel und Abziehstein (ohne Messuhren).

**Sonderzubehör:**

Kreuzschlitten zur Vermessung der Planfläche.

Messschlitten mit Pinole bzw. Auflagerollen.

Gelenkarm mit Messmittelaufnahme.

Hartmetall-Auflagerollen.

Elektroantrieb mit Regeltrafo.

Pneumatischer Schwenkarm mit Spannrolle.

**Hinweis:**

Alle Gerätetypen mit anderem Rollentyp (Einstichrollen bzw. zylindrische Rollen) auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Grundplatte Länge	400 mm
Rollen-Ø	50 mm

für Werkstück-Ø	4 - 50 mm
Grundplatte Breite	160 mm
für maximalen Werkstück-Ø	50 mm
Rollentyp	zylindrische Rollen
Gewicht	11 kg
Produktart	Rund- und Planlaufmessgerät