



XT-Innenmessschraube, Messbereich: 50-65mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ablese- und Einstellteile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 – 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Technische Beschreibung

Messtiefe mit Verlängerung	230 mm
Maß a	0,5 mm
Messbereich	50 - 65 mm

Standardmesstiefe	80 mm
Fehlergrenze	0,005 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022500 100

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55
Ersatzmesskopf XT Messbereich 50-65 mm	428605 50-65
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 50 mm	484030 50
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 65 mm	484030 65
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 60 mm	484030 60
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 50-65 mm	428745 50-65
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 50-65 mm	428746 50-65