



XT-Innenmessschraube, Messbereich: 65-80mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428500 65-80
GTIN	5051102085582
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ableseteile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 – 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Technische Beschreibung

Messbereich	65 - 80 mm
Messtiefe mit Verlängerung	230 mm
Standardmesstiefe	80 mm

Maß a	0,5 mm
Fehlergrenze	0,005 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022500 100

Zubehör

Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 80 mm	484030 80
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 70 mm	484030 70
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 65 mm	484030 65
Ersatzmesskopf XT Messbereich 65-80 mm	428605 65-80
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 75 mm	484030 75
Messbacken-Satz 3-teilig Messbereich 65-80 mm	428745 65-80
Rückholfeder-Satz 3-teilig Messbereich 65-80 mm	428746 65-80