



XT-Innenmessschraube, Messbereich: 100-125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428500 100-125
GTIN	5051102001346
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ableseile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 – 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Technische Beschreibung

Messbereich	100 - 125 mm
Messtiefe mit Verlängerung	265 mm
Maß a	0,5 mm

Standardmesstiefe	115 mm
Fehlergrenze	0,006 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022500 200
DAkkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 110 mm	484030 110
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 100 mm	484030 100
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 125 mm	484030 125
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
Ersatzmesskopf XT Messbereich 100-125 mm	428605 100-125