

**Garant****Voreinstellgerät, Typ: VG1****Bestelldaten**

Bestellnummer	354760 VG1
GTIN	4045197436498
Artikelklasse	31E

**Beschreibung****Ausführung:**

- **15 Zoll Touchscreen, intuitive und einfache Bedienung über Symbole.**
- **Mit Eicheinrichtung an der Grundaufnahme.**
- **Digitale Kamera mit 24-fach-Vergrößerung.**
- **Schnellverstellung beider Achsen (X / Z) einzeln bzw. gleichzeitig.**
- **Feinverstellung beider Achsen (X / Z).**
- **Spindel mit 4×90°-Indexierung und Spindelbremse.**
- **Rund- bzw. Planlauffehler der Spindel max. 2 µm.**

Gerät operiert im Zusammenspiel mit den optional verfügbaren, fertigungsnahen Software-Lösungen Hoffmann Group Connected.

**Vorteil:**

Mit diesem Gerät erwerben Sie einen kompatiblen Baustein für eine digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit der jeweiligen modular aufgebauten Software möglich.

**Verwendung:**

Zum Messen und Voreinstellen der Werkzeuge an der Maschine / Fertigungsinsel.

**Lieferumfang:**

Inklusive Eicheinrichtung an der Grundaufnahme, Tastatur, Ablagebleche, Schneidkantenreiniger und Messsoftware in wesentlichen Fremdsprachen.

**Sonderzubehör:**

- **Unterbauschrank Nr. 354767.**
- **Reduzierungen Nr. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.**

- **Etikettendrucker Nr. 085505 Gr. LW550 (DYMO).**
- **Etiketten Nr. 085565.**
- **Abdeckhaube Nr. 354789 Gr. 1.**

**Hinweis:**

Bild kann vom Original abweichen.

## Technische Beschreibung

Gewicht	150 kg
Messsteuerung	PC-Messelektronik
Breite Basis	860 mm
Tiefe	590 mm
Gesamtbreite	1500 mm
Schnellverstellung	elektromagnetisch
Messverfahren	Bildverarbeitung 15 Zoll Touchscreen
Höhe	1060 mm
Grundaufnahme	SK50
Spindelbelastung	100 kg
Messbereich X	400 mm
Messbereich Z	500 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	VG1
Schnittstelle	Hoffmann Group Connected
Produktart	Einstellgerät

## Zubehör

Adress-Etiketten-Set, weiß Etikettenbreite×Etikettenlänge 36X89 mm	085565 36X89
Staubschutzhülle, 2-teilig Typ 1	354789 1

Unterbauschrank für Voreinstellgerät Breite 1500 mm	354767 1500
Adress-Etiketten-Set, weiß Etikettenbreite×Etikettenlänge 28X89 mm	085565 28X89
Drehmittenmesseinrichtung	354785
Schneidkantenreiniger / Positionsknete	354788
ReduzierungSK50 / HSK SK-Grundaufnahme / Reduzierung- HSK 50/H100	354775 50/H100
ReduzierungSK50 / VDI SK-Grundaufnahme / Reduzierung- VDI 50/V40	354773 50/V40
ReduzierungSK50 / VDI SK-Grundaufnahme / Reduzierung- VDI 50/V20	354773 50/V20
ReduzierungSK50 / VDI SK-Grundaufnahme / Reduzierung- VDI 50/V30	354773 50/V30
ReduzierungSK50 / VDI SK-Grundaufnahme / Reduzierung- VDI 50/V50	354773 50/V50
ReduzierungSK50 / PSC SK-Grundaufnahme / Reduzierung- PSC 50/C63	354777 50/C63
ReduzierungSK50 / VDI SK-Grundaufnahme / Reduzierung- VDI 50/V16	354773 50/V16
ReduzierungSK50 / VDI SK-Grundaufnahme / Reduzierung- VDI 50/V25	354773 50/V25
ReduzierungSK50 / HSK SK-Grundaufnahme / Reduzierung- HSK 50/H50	354775 50/H50
ReduzierungSK50 / HSK SK-Grundaufnahme / Reduzierung- HSK 50/H63	354775 50/H63
ReduzierungSK50 / HSK SK-Grundaufnahme / Reduzierung- HSK 50/H40	354775 50/H40
ReduzierungSK50 / PSC SK-Grundaufnahme / Reduzierung- PSC 50/C32	354777 50/C32
ReduzierungSK50 / PSC SK-Grundaufnahme / Reduzierung- PSC 50/C40	354777 50/C40
ReduzierungSK50 / PSC SK-Grundaufnahme / Reduzierung- PSC 50/C50	354777 50/C50
ReduzierungSK50 / PSC SK-Grundaufnahme / Reduzierung- PSC 50/C80	354777 50/C80

