



Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	376760 5
GTIN	4020772092641
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Sehr stabile Konstruktion, mit Schubstangenführung.**
- **Schubstange und Handhebel gleichlaufend.**
- **Grundkörper aus Temperguss.**
- **Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert.**
- **Vergütete Andrückschraube.**
- **Gehärtete Bolzen, wartungsfreie Sinterbuchsen.**
- **Für hohe Spannkräfte.**
- **Grundkörper aus Temperguss, brüniert.**

Verwendung:

- **Zum schnellen Spannen / Öffnen bei Serienfertigung.**
- **Als Druck- und Zugspanner.**
- **Zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen.**
- **Zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.**

Technische Beschreibung

Grundkörperbreite n	58 mm
Spannhöhe h bis Mitte Schraube	18 mm

Lochabstand m	41 mm
Lochabstand g	41 mm
Bohrungs-Ø d	8,5 mm
Lochabstand l	35 mm
Haltekraft P (Druck und Zug)	12000 N
Grundkörperlänge f	137 mm
Andrückschraube	M10×50 mm
Lochabstand k	8 mm
Gewicht	1,65 kg
Spannhub	50 mm
Gesamthöhe H	210 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Typ	6842PL
Produktart	Schubstangenspanner