



Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 0



Bestelldaten

Bestellnummer	376630 0
GTIN	4020772008154
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

ganze Höhe	33 mm
Bohrungs-Ø d	4,6 mm
Andrückschraube	M4x25 mm
Lochabstand e	11,5-15,5 mm
Haltekraft P2	400 N
Haltekraft P1	250 N
ganze Länge	79 mm

Typ	6832J
Spannhöhe H	20 mm
Produktart	Waagrechtspanner