

Mitutoyo**Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Signal-Taster, Anreißhöhe: 600mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	445222 600
GTIN	2050001062307
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Direkte Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Batteriebetrieb mit sehr geringem Stromverbrauch.

Haltewert-Knopf – Mittels Knopfdruck kann das Messergebnis festgehalten werden. Alle wichtigen Teile sind gehärtet. Große Stabilität durch zwei parallel nebeneinander stehende, gehärtete Messsäulen mit eingefrästen Zahnflächen in der Innenseite (Gr.1000 mit 3 Messsäulen).

2 Presetwerte ermöglichen das Abspeichern von Referenzen (z. B. Hartgesteinsplatte und Werkstück).

Anreißnadel hartmetallbestückt. Kräftiger Fuß mit gehärteter und geläppter Standfläche. An der Rückseite des Anzeigegehäuses befindet sich eine Kurbel zur Schnellverstellung und ein Rändelrad zur Feinverstellung.

Zusätzlich **mit Signaltaster.** Besonders gut geeignet für Absolut-Messungen, Vergleichsmessungen und Messen von Kettenmaßen.

Verwendung:

Beim Berühren der Messfläche gibt der Taster ein akustisches Signal. Der Messwert wird auch bei Weiterbewegung (2 mm Freihub) festgehalten, leichte Handhabung. **Der Tastkopf-Ø wird automatisch berücksichtigt.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Abdeckhaube, 1 HM-Reißnadel Nr. 445230, 1 Signaltaster.

Sonderzubehör:

Vierkanthalter Nr.445180 zur Aufnahme von Messuhren und Fühlhebelmessgeräten, ZentrierlehreNr.445250, WinkelmesserNr.453500, HalterNr.453520 und DatenkabelNr.497080.

Technische Beschreibung

Fußfläche Breite	120 mm
Fußfläche Länge	180 mm
Anreißhöhe	600 mm
Fehlergrenze	0,04 mm
Ablesung	0,005 mm
Batterielebensdauer ca.	3500 h
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Kalibrierung	E1
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 1000 mm	024630 1000
--	-------------

Zubehör

Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt	445230
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497100 D2

Universal-Winkelmesser mit Lupe Schienenlänge 300 mm	453500 300
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Universal-Winkelmesser mit Lupe Schienenlänge 500 mm	453500 500
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Halter zum Klemmen des Winkelmessers	453520
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Universal-Winkelmesser mit Lupe Schienenlänge 150 mm	453500 150
Sender Typ S1	498966 S1
Vierkant-Halter	445180