



Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel, Typ: 7



Bestelldaten

Bestellnummer	376760 7
GTIN	4020772092665
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Sehr stabile Konstruktion, mit Schubstangenführung.**
- **Schubstange und Handhebel gleichlaufend.**
- **Grundkörper aus Temperguss.**
- **Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert.**
- **Vergütete Andrückschraube.**
- **Gehärtete Bolzen, wartungsfreie Sinterbuchsen.**
- **Für hohe Spannkräfte.**
- **Grundkörper aus Temperguss, brüniert.**

Verwendung:

- **Zum schnellen Spannen / Öffnen bei Serienfertigung.**
- **Als Druck- und Zugspanner.**
- **Zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen.**
- **Zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.**

Technische Beschreibung

Gewicht	4,28 kg
Haltekraft P (Druck und Zug)	25000 N

Bohrungs-Ø d	10,5 mm
Grundkörperlänge f	198 mm
Lochabstand k	12 mm
Lochabstand g	54 mm
Andrückschraube	M12×50 mm
Lochabstand l	45 mm
Spannhöhe h bis Mitte Schraube	22 mm
Lochabstand m	45 mm
Spannhub	75 mm
Grundkörperbreite n	84 mm
Gesamthöhe H	285 mm
Gesamtlänge L	355 mm
Typ	6842PL
Produktart	Schubstangenspanner