



Waagrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	376650 4
GTIN	4020772008826
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Niete aus rostfreiem Stahl.**
- **Einsatzgehärtete Lagerbuchsen.**
- **Lagerstellen gefettet.**
- **Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.**
- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**
- **Verliersicherung für Andrückschrauben.**

Verwendung:

Durch patentierte Sicherheitsverriegelung im geschlossenen als auch im geöffneten Zustand besonders geeignet bei auftretenden Vibrationen und bei der Überkopfmontage.

Technische Beschreibung

Lochabstand e	41 mm
Haltekraft P2	3000 N
Lochabstand f	29-43 mm
ganze Höhe	75 mm
ganze Länge	287 mm

Andrückschraube	M8×65 mm
Bohrungs-Ø d	8,5 mm
Haltekraft P1	2000 N
Typ	6830SJ
Spannhöhe H	45 mm
Produktart	Waagrechtspanner