



Verschlussspanner mit Spannhaken, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	376740 1
GTIN	4020772094522
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.
- Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
- Niete aus rostfreiem Stahl.
- Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.
- Spanner sind verzinkt.
- Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.
- Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
- Lagerstellen gefettet.
- Haken vergütet.

Verwendung:

Zum Verschließen von Behältern.

Technische Beschreibung

Lochabstand e	19 mm
Haltekraft P (Zug)	2000 N
Bohrungs-Ø d	5,4 mm
Verstellweg des Spannhakens c	35 - 42 mm
Lochabstand f	26 - 30 mm
Dicke a	5,3 mm
Radius R	4,5 mm

Spannhöhe h	22,7 mm
Gesamthöhe H	34,5 mm
Gesamtlänge L	104,6 mm
Typ	6847
Produktart	Verschlussspanner