



Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	376630 3
GTIN	4020772008192
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

- **Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

ganze Höhe	65 mm
Haltekraft P1	1800 N
ganze Länge	206 mm
Lochabstand e	25,7 mm
Bohrungs-Ø d	6,5 mm
Andrückschraube	M8×45 mm
Haltekraft P2	2500 N

Typ	6832J
Spannhöhe H	42,5 mm
Produktart	Waagrechtspanner