

**Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420410 0-25
GTIN	4059192003647
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	17,5 mm
Ablesung	0,01 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Kalibrierung	B1
Fehlergrenze	4 µm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25