



## Verschlussspanner horizontal, Typ: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer	376800 4
GTIN	4020772008628
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Komplett mit Gegenhalter.

- **Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.**
- **Selbsthemmung verhindert das Öffnen.**
- **Niete aus rostfreiem Stahl.**
- **Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.**
- **Spanner sind verzinkt.**
- **Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.**
- **Lagerbuchsen einsatzgehärtet.**
- **Lagerstellen gefettet.**
- **Haken vergütet.**

#### Verwendung:

Zum Verschließen von Behältern.

#### Hinweis:

- **Kompaktere Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

### Technische Beschreibung

Lochabstand f	35 - 46 mm
---------------	------------

Haltekraft P (Zug)	7000 N
Verstellweg des Spannhakens c	59 - 123 mm
Bohrungs- $\varnothing$ d	8,5 mm
Lochabstand e	32 mm
Spannhöhe h	26 mm
Gesamthöhe H	94,5 mm
Gesamtlänge L	209 - 273 mm
Typ	6848HJ
Produktart	Verschlussspanner