

**Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420410 25-50
GTIN	4059192003654
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,01 mm
Messbereich	25 - 50 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtrommel-Ø	17,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Kalibrierung	B2
Fehlergrenze	4 µm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100
Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 25 mm	421100 25
-------------------------------	-----------