

Mitutoyo**Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420540 0-25
GTIN	4946368508535
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Messtrommel blendfrei verchromt.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Mit kombinierter Gefühlsratsche für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Ausführung Messfläche	Hartmetallbestückt
Messtrommel-Ø	18 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Ablesung	0,01 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Gewicht	0,3 kg
Kalibrierung	B1
Fehlergrenze	2 µm

Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100