

Garant**Bügelmessschraube, Messbereich: 125-150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420402 125-150
GTIN	4045197471598
Artikelklasse	41B

Beschreibung**Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Messtrommel blendfrei verchromt.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Mit kombinierter Gefühlsratsche für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Messbereich	125 - 150 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtrommel-Ø	19 mm
Ablesung	0,01 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Anzahl Einstellmaße	1
Kalibrierung	B2
Norm	DIN 863

Gefühlsratsche	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022040 200
DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022050 200