

Mitutoyo**Bügelmessschraube, Messbereich: 125-150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420500 125-150
GTIN	4946368214986
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:****Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.**

Gehärtete, geschliffene Messspindel.

Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Ab Gr. 100–125, lackierter Gussbügel.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,01 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Ausführung Messfläche	Hartmetallbestückt
Spindelsteigung	1/50 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Messbereich	125 - 150 mm
Messtrommel-Ø	18 mm
Kalibrierung	B2

Fehlergrenze	3 µm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022050 200
Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022040 200