



## Digitaler XTL-Innen-Schnellmessgeräte-Satz, Messbereich: 20-50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428770 20-50
GTIN	5051102120542
Artikelklasse	46B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte** für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Hervorragend für vertikale Bohrungsmessung.

#### Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

#### Lieferumfang:

Digitale Innen-Schnellmessgeräte Nr. 428760 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

### Technische Beschreibung

Anzahl Messköpfe	3
Einstellring-Ø	20 / 35 mm
Messbereich	20 - 50 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm

Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 4/150	428510 4/150
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel Duplex Typ 2	498950 2
Anschlusskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22