



NC-Hochdruckspanner Centro Gripp, Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	361180 125
GTIN	4250364402125
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

Führungsbahn induktiv gehärtet, Ober- und Unterseite geschliffen.

Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.

Merkmal: Gekapselte Spindel, hoher Späneschutz, minimaler Reinigungsaufwand.

Funktion:

- **Spindel mit integrierter Kraftübersetzung.**
- **Spannen mit einstellbarem Drehmomentschlüssel (18 – max. 70 Nm).**
- **Spann-Mitte einstellbar.**
- **Wiederholgenauigkeit $\pm 1/100$ mm bei winkligem Werkstück.**

Verwendung:

In Verbindung mit verschiedenen Backen ist sowohl konventionelles, glattflächiges Spannen, als auch Gripp-Spannen möglich.

Lieferumfang:

Stiftschlüssel Gr. 8, Stiftschlüssel Gr. 6, 6-kant Steckschlüsseleinsatz SW20-1/2 Zoll, 6 Schrauben, 2 Ringschlüssel SW20.

Sonderzubehör:

- **Grippeinsätze Nr. 361238 – 361250 und Nr. 361160.**
- **Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120.**
- **Konsole Nr. 361230 Gr. 125.**
- **Stufenbacken Nr. 361215.**
- **Trägerbacke pendelnd Nr. 361207 Gr. 125.**
- **Trägerbacke pUni-Grippset, mobil pendelnd Nr. 361209 Gr. 125.**
- **Backe Nr. 361222 Gr. 125 und Nr. 361227 Gr. 125.**

- **Universal-Gripp Nr. 361345 Gr. 125.**
- **Niederzugbacken Nr. 361229 Gr. 125.**
- **Prismenbacke Nr. 361185 Nr. 125.**
- **Backenrohling Nr. 361186 Gr. 125.**
- **Grippbacke Nr. 361218.**
- **Stufenleisten Nr. 361223 Gr. 125.**
- **Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 und 25M10/138.**

Technische Beschreibung

Farbcode für passendes Zubehör	Centro Gripp
Gewicht	19,5 kg
Verfahrweg v	46 mm
Spannkraft bis maximal	40 kN
Längsnut l H8	30 mm
Quernut n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Backenbreite A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
Drehmoment	70 Nm
Grundkörperhöhe c	100 mm
i	129 mm
i	130 mm
L	329 mm
Typ	125
Ø t	13 mm
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Serie	Centro Gripp
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Grippeinsatz Hartmetall Höhe 7,1 – 8,6 mm Typ	361242
Backe 20 mm, für T-Rex / Centro Grippmobil für Typ 125	361227 125
Werkstückanschlag 3-dimensional Typ 125	360435 125
Konsole für Typ 125	361230 125
Backe 64 mm, für T-Rex / Centro Grippmobil für Typ 125	361222 125
Grippbacke, für T-Rex / Centro Grippmobil für Typ 64	361218 64
Grippbacke, für T-Rex / Centro Grippmobil für Typ 125	361218 125
Prismengripp für Typ 125	361350 125
Stufenleisten-Paar Click-System für Typ 125	361223 125
Stufenbacke beschichtet, für T-Rex / Centro Grippmobil für Typ 125	361215 125
Backenrohling für Centro Gripp für Typ 125	361186 125
Universal Grippset (Koffer mit 4 Einheiten) für Typ 125	361345 125
Universal-Niederzugbacke, für T-Rex / Centro Grippmobil für Typ 125	361229 125
Trägerbacke für Grippeinsätze, für T-Rex / Centro Gripppendelnd für Typ 125	361207 125
Prismenbacke Centro Gripp für Typ 125	361185 125
Werkstückanschlag 3-dimensional Typ 300	360430 300
Werkstückanschlag	360555
Trägerbacke Uni-Grippset, für T-Rex / Centro Gripppendelnd für Typ 125	361209 125
Grippeinsatz mit 2 Spitzen, Höhe 5,2 – 6,7 mm Typ	361240