



Unterlegscheibe, für Gewinde: M12



Bestelldaten

Bestellnummer	375340 M12
GTIN	4020772082840
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Extra stark, plan gepresst und gehärtet, Kanten gebrochen.

Verwendung:

Besonders geeignet für Spanneisen.

Speziell für den Vorrichtungsbau.

Norm:

DIN 6340

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø d ₁	13 mm
Außen-Ø d ₂	35 mm
Stärke h	5 mm
für Gewinde	M12
Typ	6340
Produktart	Unterlegscheibe

