



Verschlussspanner vertikal, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	376820 2
GTIN	4020772008642
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.
- Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
- Niete aus rostfreiem Stahl.
- Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.
- Spanner sind verzinkt.
- Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.
- Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
- Lagerstellen gefettet.
- Haken vergütet.

Komplett mit Gegenhalter.

Verwendung:

Zum Verschließen von Behältern.

Hinweis:

- **Kompaktere Bauweise durch neuen Handgriff.**
- **Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.**

Technische Beschreibung

Verstellweg des Spannhakens c	5 - 28 mm
Bohrungs-Ø d	5,2 mm
Haltekraft P (Zug)	1600 N
Lochabstand f	19,5 - 23,5 mm
Lochabstand e	13 mm
Spannhöhe h	12 mm
Gesamthöhe H	47 mm
Gesamtlänge L	91 mm
Typ	6848VJ
Produktart	Verschlussspanner