



## Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 5,5-6,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428800 5,5-6,5
GTIN	7630041108361
Artikelklasse	45A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst **in großen Messtiefen** (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung). Messflächen aus gehärteten Stahl (HV30–770).

#### Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802.

#### Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Messbereich	5,5 - 6,5 mm
Maß a	2 mm
Standardmesstiefe	25 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm

Messtechnik	analog
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20

## Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 6 mm	484030 6
--	----------