

**Mitutoyo****Digitale Bügelmessschraube mit abgesetzten Messflächen, Messbereich: 0-25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421610 0-25
GTIN	4946368688848
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Deutliche (7,5 mm hohe), digitale Messwertanzeige für fehlerfreies, schnelles Ablesen. Zusätzliche Ablesung durch Nonius.** Aufgesinterte, feinstgeläppte Hartmetallmessflächen, Messspindel gehärtet und geschliffen. Feststellung über Klemmschraube. Messdruck bei Verwendung der Gefühlsratsche 5 – 10 N.

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497445.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	0 - 25 mm
Kalibrierung	B1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Sender Typ S16E	498966 S16E
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975