



Kegelpfanne Form D, für Gewinde: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	375355 M8
GTIN	4020772081867
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Form C und D einsatzgehärtet, Form G vergütet.

Verwendung:

Winkelausgleich bis zu 3° bei satzweiser Verwendung.

Die Form D darf nur über Bohrungen verwendet werden, damit die Scheibe voll aufliegt.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Technische Beschreibung

für Gewinde	M8
Bohrungs-Ø d ₂	9,6 mm
Außen-Ø d ₄	17 mm
Stärke h ₃	3,5 mm
Typ	6319D
Produktart	Kegelpfanne

