

**Garant**

**Haarwinkel gehärtet, flache Ausführung rostfrei, Genauigkeit 00,  
Schenkellänge: 150X100mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	450010 150X100
GTIN	4045197443960
Artikelklasse	41G

**Beschreibung****Ausführung:**

**Höchste Genauigkeit.** Mit zwei keilförmigen Haarmesskanten am langen Schenkel.  
Ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläpft, Flachseiten geschliffen.

**Verwendung:**

Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

**Technische Beschreibung**

Schenkelquerschnitt	30x6 mm
Länge kurzer Schenkel	100 mm
Rechtwinkligkeit	0,004 mm
Länge langer Schenkel	150 mm
Norm	DIN 875/00
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F1
Produktart	Haarwinkel

### Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 300 mm	025000 300
DAkKS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750