

Mitutoyo**Bügelmessschraube mit Prismenamboss, Messbereich: 25-40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	422300 25-40
GTIN	4946368009988
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Prismenamboss zum Messen von Drei- bzw. Fünfkant-Werkstücken. Messbügel lackiert. Spindelsteigung korrigiert je nach Prismenwinkel. **3-kant** mit einem Prismenwinkel von 60°.

Verwendung:

Zur Messung von **3- oder 5-schneidigen Werkzeugen** (Fräser, Reibahlen).

Lieferumfang:

Inklusive Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	18 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Messbereich	25 - 40 mm
Prismenwinkel	60 (3-kant) Grad
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B8
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Produktart

Bügelmessschraube

DienstleistungenKalibrierung Gewindeflanken-Bügelmessschraube
inklusive Einstellmaß maximales Nennmaß 100 mm

022320 100