



Nuten-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Mit nichtdrehender Spindel und abgeflachten Messschneiden. Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, Bedien- und Ableseteile mattverchromt.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Technische Beschreibung

Spindel-Ø	8 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Messschneiden Länge	6,5 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Messschneiden Breite	0,75 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B1
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box

Produktart

Bügelmessschraube

DienstleistungenKalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß
maximaler Messbereich 25 mm

022000 25

DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß
maximaler Messbereich 100 mm

022010 100