

Garant**Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 1, Schenkellänge: 400X265mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 451040 400X265 |
| GTIN | 4045197444233 |
| Artikelklasse | 41G |

Beschreibung**Ausführung:**

Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen fein geschliffen. Winkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Transportsichere Schutzverpackung.

Verwendung:

Für die Kontrolle und genaueste Arbeiten.

Genauigkeit:

DIN 875 / 1 – Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,015 mm.

Verpackung: stabile Box

Kalibrierung: F1

Rechtwinkligkeit: 0,03 mm

Schenkelquerschnitt: 45×10 mm

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|------------|
| Rechtwinkligkeit | 0,03 mm |
| Schenkelquerschnitt | 45×10 mm |
| Schenkellänge | 400×265 mm |

| | |
|--------------|-----------------|
| Kalibrierung | F1 |
| Norm | DIN 875 |
| Genauigkeit | 1 |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX |
| alle Teile | gehärtet |
| Verpackung | stabile Box |
| Produktart | Anschlagwinkel |

Dienstleistungen

| | |
|---|------------|
| Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm | 015020 750 |
| Signierung laserbeschriftet Typ | 018940 |
| DAkKS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm | 015600 750 |
| Rekalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm | 025000 750 |
| DAkKS-Kalibrierung Flach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm | 025010 750 |

Zubehör

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Holzbox Für Schenkellänge 400X265 mm | 451600 400X265 |
|--------------------------------------|----------------|