

Mitutoyo
Digitale Präzisions-Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	421608 0-25
GTIN	4946368639017
Artikelklasse	44A

Beschreibung
Ausführung:
Hochgenaue digitale Bügelmessschraube.

Präzisionsspindel mit Absolut-Drehgeber.

Spezial-Ratschentrommel für konstante Messkraft 7–9N.

Lieferumfang:

Inklusive wärmeisolierender Abdeckung zur Minimierung des Temperatureinflusses und 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Messflächen-Ø	3,2 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Ebenheit der Messflächen	0,3 µm
Fehlergrenze	0,6 µm
Ablesung	0,0001 mm
Ablesung	0,000005 Zoll
Kalibrierung	B1
Anzahl enthaltener Batterien	1

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkKS-Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------