



## Maschinentisch-Schnellspanner, Typ: BS5N



### Bestelldaten

Bestellnummer	377065 BS5N
GTIN	4008158018164
Artikelklasse	37B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stufenlos verstellbar, fest oder schwenkbar. Typ BS – Lösung der Spannung durch weiteres Anspannen des Spannhebels und Betätigung des Lösehebels (Spannung klinkt dann leicht aus). Typ GRS – Außenliegende Spindel für freien Zugang zum Arbeitsbereich.

#### Verwendung:

Auf allen Maschinentischen zum schnellen und sicheren Spannen und Öffnen beim Fertigen von Einzelteilen.

#### Sonderzubehör:

Zylinderkopfschraube nach DIN 912, Nutensteine Nr. 375315; 375320; 375325 nach DIN 508.

### Technische Beschreibung

maximale Spannkraft bei 50mm Spannhöhe	10 kN
Ausladung	140 mm
Spannhöhe h	240 mm
Höhe H	320 mm

Befestigungsbohrung-Ø	16,5 mm
Produktart	Schnellspanner

## Zubehör

T-Nutensteinmit Gewinde T-Nuten-Nennmaß 10 mm	375315 10
T-NutensteinRohling T-Nuten-Nennmaß 24 mm	375320 24
T-Nutensteinmit Gewinde T-Nuten-Nennmaß 16 mm	375315 16
T-NutensteinRohling T-Nuten-Nennmaß 10 mm	375320 10
T-Nutenstein lang T-Nuten-Nennmaß / Gewinde 14/M12 mm	375325 14/M12
T-NutensteinRohling T-Nuten-Nennmaß 12 mm	375320 12
T-Nutensteinmit Gewinde T-Nuten-Nennmaß 32 mm	375315 32
T-Nutensteinmit Gewinde T-Nuten-Nennmaß 22 mm	375315 22
T-NutensteinRohling T-Nuten-Nennmaß 8 mm	375320 8
T-NutensteinRohling T-Nuten-Nennmaß 14 mm	375320 14
T-Nutenstein lang T-Nuten-Nennmaß / Gewinde 20/M18 mm	375325 20/M18
T-NutensteinRohling T-Nuten-Nennmaß 6 mm	375320 6
T-Nutensteinmit Gewinde T-Nuten-Nennmaß 28 mm	375315 28
T-Nutensteinmit Gewinde T-Nuten-Nennmaß 18 mm	375315 18
T-Nutensteinmit Gewinde T-Nuten-Nennmaß 36 mm	375315 36
T-Nutensteinmit Gewinde T-Nuten-Nennmaß 24 mm	375315 24
T-Nutensteinmit Gewinde T-Nuten-Nennmaß 20 mm	375315 20
T-Nutensteinmit Gewinde T-Nuten-Nennmaß 12 mm	375315 12
T-Nutenstein lang T-Nuten-Nennmaß / Gewinde 8/M6 mm	375325 8/M6
T-Nutenstein lang T-Nuten-Nennmaß / Gewinde 16/M14 mm	375325 16/M14
T-Nutenstein lang T-Nuten-Nennmaß / Gewinde 28/M24 mm	375325 28/M24

T-Nutenstein lang T-Nuten-Nennmaß / Gewinde 12/M10 mm	375325 12/M10
T-Nutenstein lang T-Nuten-Nennmaß / Gewinde 10/M8 mm	375325 10/M8
T-Nutenstein lang T-Nuten-Nennmaß / Gewinde 22/M20 mm	375325 22/M20
T-NutensteinRohling T-Nuten-Nennmaß 20 mm	375320 20
T-Nutensteinmit Gewinde T-Nuten-Nennmaß 8 mm	375315 8
T-NutensteinRohling T-Nuten-Nennmaß 16 mm	375320 16
T-NutensteinRohling T-Nuten-Nennmaß 18 mm	375320 18
T-NutensteinRohling T-Nuten-Nennmaß 28 mm	375320 28
T-Nutenstein lang T-Nuten-Nennmaß / Gewinde 18/M16 mm	375325 18/M16
T-NutensteinRohling T-Nuten-Nennmaß 22 mm	375320 22
T-Nutensteinmit Gewinde T-Nuten-Nennmaß 6 mm	375315 6
T-Nutensteinmit Gewinde T-Nuten-Nennmaß 14 mm	375315 14