

**Permanent-Magnetrundfutter, mit Radialpolteilung, Futter-Ø: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	380810 200
GTIN	4045197310927
Artikelklasse	33S

Beschreibung**Ausführung:**

- **Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.**
- **Konzentrische Rillen zum Ausrichten von Werkstücken.**
- **Zentrum magnetisch nicht aktiv, somit Durchgangsbohrung möglich.**

EIN-AUS-Schalten über Handhebel.

Verwendung:

- **Zum Schleifen und Drehen.**
- **Durch Radialpolteilung besonders geeignet zum Spannen von Ringen.**
- **Für runde und ringförmige Werkstücke.**

Technische Beschreibung

Zentrier-Ø	60 mm
Höhen-Toleranz	+0,5 / -2 mm
Lochkreis-Ø	110 / 180 mm
Ø nicht magnetischer Kern	28 mm

Nennhaftkraft	100 N/cm ²
Gewicht	13 kg
Zentriertiefe	5 mm
Gewinde-Ø	8×M6
Futter-Ø	200 mm
maximaler Aufbohr-Ø	30 mm
Höhe	57 mm
Produktart	Magnet-Spannfutter