



## Kegelpfanne Form G, für Gewinde: M8



### Bestelldaten

Bestellnummer	375360 M8
GTIN	4020772081980
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Form C und D einsatzgehärtet, Form G vergütet.

**Verwendung:**

Die Form G ist durch den großen Durchmesser auch zum Spannen über den Schlitz bei Spanneisen geeignet.

Winkelausgleich bis zu 3° bei satzweiser Verwendung.

**Norm:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

### Technische Beschreibung

Außen-Ø d <sub>5</sub>	24 mm
Stärke h <sub>4</sub>	5 mm
für Gewinde	M8
Bohrungs-Ø d <sub>2</sub>	9,6 mm
Typ	6319G
Produktart	Kegelpfanne

