




Flacher Nutenstein geschliffen, Nutenmaß b1 der Maschine und Vorrichtung: 24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375370 24
GTIN	4020772071769
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Auf Umschlag genau geschliffen, dadurch kurze Ausrichtzeiten von Vorrichtungen, Maschinenschraubstöcken und Teilapparaten, die parallel zu den Tischnuten von Werkzeugmaschinen ausgerichtet werden sollen. Eine Messuhr wird dadurch nicht mehr benötigt.

Verwendung:

Flache Nutensteine sind dann zweckmäßig, **wenn eine Vorrichtung immer auf einer Maschine mit gleicher Nutenbreite benutzt wird.**

Werkstoff:

Stahl C 15, einsatzgehärtet.

Genauigkeit:

Maß b = Passung h6.

Technische Beschreibung

für Schrauben DIN 84, DIN 912	M6×16
Länge	32 mm
Nutenmaß b ₁ der Maschine und Vorrichtung	24 mm
Höhe H	12 mm

Typ	6322B
Produktart	Nutenstein