




## Abgesetzter Nutenstein geschliffen, Nutenmaß b1 der Maschine: 22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	375365 22
GTIN	4020772071615
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Auf Umschlag genau geschliffen, dadurch kurze Ausrichtzeiten von Vorrichtungen, Maschinenschraubstöcken und Teilapparaten, die parallel zu den Tischnuten von Werkzeugmaschinen ausgerichtet werden sollen. Eine Messuhr wird dadurch nicht mehr benötigt.

#### Verwendung:

**Diese Nutensteine werden paarweise in die genormten, 20mm breiten Richtnuten von Vorrichtungen eingeschraubt.** Durch Wechseln der Steine kann mit je einer Vorrichtung **auf mehreren Maschinen mit jeweils verschiedenen Nutenbreiten** gearbeitet werden.

#### Werkstoff:

Stahl C 15, einsatzgehärtet.

#### Genauigkeit:

**Maß b = Passung h6.**

#### Hinweis:

**Gr. 20** siehe Nr. 375370.

### Technische Beschreibung

Länge	32 mm
Nutenmaß b <sub>1</sub> der Maschine	22 mm
für Schrauben DIN 84, DIN 912	M6×16

Nutenmaß $b_2$ der Vorrichtung	20 mm
Höhe H	12 mm
Typ	6322A
Produktart	Nutenstein