



## Kegelpfanne Form G, für Gewinde: M10



### Bestelldaten

Bestellnummer	375360 M10
GTIN	4020772081997
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Form C und D einsatzgehärtet, Form G vergütet.

**Verwendung:**

Die Form G ist durch den großen Durchmesser auch zum Spannen über den Schlitz bei Spanneisen geeignet.

Winkelausgleich bis zu 3° bei satzweiser Verwendung.

**Norm:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

### Technische Beschreibung

Bohrungs- $\varnothing$ d <sub>2</sub>	12 mm
Stärke h <sub>4</sub>	5 mm
Außen- $\varnothing$ d <sub>5</sub>	30 mm
für Gewinde	M10
Typ	6319G
Produktart	Kegelpfanne

