



Innenmessschraube Micromar, Messbereich: 85-100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428900 85-100
GTIN	4059192010393
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm **für Messungen bis Bohrungsgrund**. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Maß a	0 mm
Standardmesstiefe	97 mm
Messbereich	85 - 100 mm
Messtiefe mit Verlängerung	247 mm
Fehlergrenze	0,005 mm
Ablesung	0,005 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6

Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube
------------	---------------------------

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
---	------------

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022500 100
--	------------

Zubehör

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 90 mm	484030 90
---	-----------