

 Mahr

Innenmessschraube Micromar, Messbereich: 12-16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428900 12-16
GTIN	4059192010607
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Ablese- und Bedienteile mattverchromt. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Schnelltrieb mit integrierter Kupplung. Selbstzentrierender Messkopf ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 12mm **für Messungen bis Bohrungsgrund**. Ab 40mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

Maß a	0 mm
Messbereich	12 - 16 mm
Messtiefe mit Verlängerung	139 mm
Standardmesstiefe	64 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6

Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube
------------	---------------------------

Dienstleistungen

Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 20 mm	022500 20
---	-----------

DAkkS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200
--	------------

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm	484030 14
--	-----------