



## Feinmess-Winkelmesser, Schienenlänge: 300mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	453800 300
GTIN	4045197294623
Artikelklasse	46R

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Irrtumsfreie Ablesung.** Die Grad-Werte sind auf einer Lupenvergrößerten 4×90°-Skala leicht zu erkennen. Die Winkelminuten sind ebenso leicht auf einer schwarz skalierten Messtrommel ablesbar. Mit doppelter Skalierung für beide Messrichtungen. **Handhabungsgerechte Schnellverstellung und Feineinstellung für die Minutenwerte. Ableseteile blendfrei mattverchromt.**

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Flachwinkel 60×90 mm zum Justieren.

#### Sonderzubehör:

Klemmhalter Nr. 453520 (zur Befestigung auf Anreißgeräten Nr. 445152 – 445222), Zusatzwinkel Nr. 453600.

#### Ersatzteil:

Messschiene Nr. 453510, Lupe Nr. 453820 Gr. 2.

### Technische Beschreibung

Schienenlänge	300 mm
Ablesung	1 Winkelmin,
Spindelsteigung	1 Grad
Fehlergrenze	±2 Winkelmin.
Messbereich	360 Grad
Norm	Werknorm
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F4
Produktart	Winkelmesser

## Dienstleistungen

Kalibrierung Universal-Winkelmesser Typ UNI	025710 UNI
---	------------

## Zubehör

Zusatzwinkel	453600
Ersatzlupe für Winkelmesser Typ 2	453820 2
Halter zum Klemmen des Winkelmessers	453520
Ersatz-Schiene, Nutbreite 2,5 mm Schienenlänge 300 mm	453510 300