



Universal-Winkelmesser mit Lupe, Schienenlänge: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	453500 300
GTIN	4045197294449
Artikelklasse	46R

Beschreibung

Ausführung:

Übersichtliche Teilung und Bezifferung der Skalenscheibe 4×90°. Nonius und Skalenscheibe liegen in einer Ebene und gewährleisten dadurch **fehlerlose, parallaxfreie Ablesung**.

Messscheibe **blendfrei verchromt**.

Die Messschiene ist stirnseitig 45° und 60° abgeschrägt. Sie lässt sich umstecken und über die ganze Länge verschieben. Nonius Scheibe und verschiebbare Schiene können durch eine Kordelschraube festgestellt werden. **Mit Feineinstellung** durch Rändelschraube und **Panoramalupe** mit Blickfeld über den ganzen Nonius.

Sonderzubehör:

Klemmhalter Nr. 453520 (zur Befestigung auf Anreißgeräten Nr. 445152 – 445222),
Zusatzwinkel Nr. 453600.

Ersatzteil:

Messschiene Nr. 453510, Ersatzlupe Nr. 453820 Gr. 1.

Technische Beschreibung

Schienenlänge	300 mm
Ablesung	5 Winkelmin,
Fehlergrenze	±5 Winkelmin.
Messbereich	360 Grad
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F4
Produktart	Winkelmesser

Dienstleistungen

Kalibrierung Universal-Winkelmesser Typ UNI	025710 UNI
---	------------

Zubehör

Ersatz-Schiene, Nutbreite 2,5 mm Schienenlänge 300 mm	453510 300
Zusatzwinkel	453600
Halter zum Klemmen des Winkelmessers	453520
Ersatzlupe für Winkelmesser Typ 1	453820 1