

 Mahr**Feinzeiger-Bügelmessschraube, Messbereich: 150-200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	424800 150-200
GTIN	2050001036674
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Messspindel aus nichtrostendem Stahl, gehärtet und geschliffen. Messflächen hartmetallbestückt. Bedien- und Ableseteile mattverchromt. Mit Isolierhandschutz. Konstante Messkraft. Beweglicher Gegentaster, zurückziehbar. Besonders geeignet für genaue Serienteile.

Genauigkeit:

Feinzeiger DIN 863 – Messschraube 2 µm.

Lieferumfang:

Inklusive Feinzeiger Millimes Nr. 434674 Gr. 50/1.

Technische Beschreibung

Ablesung Messschraube	0,01 mm
Messtrommel-Ø	18 mm
Spindel-Ø	7,5 mm
Messbereich Feinzeiger	±0,05 mm
Messbereich	150 - 200 mm
Ablesung Feinzeiger	0,001 mm
Norm	DIN 863

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B14
Produktart	Feinzeigermessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Feinzeiger-Bügelmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022400 200
DAkkS-Kalibrierung Feinzeiger-Bügelmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022410 200

Zubehör

Feinzeiger ± Messbereich / Ablesung 50/1 µm	434674 50/1
---	-------------