



## Bügelmessschraube mit Tellermessflächen, Messbereich: 50-75mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	423000 50-75
GTIN	4045197204028
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit großflächigen, gehärteten Messtellern. Geschmiedeter und lackierter Bügel. Ausführung mit drehender Spindel.

#### Verwendung:

Zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Schraubenrädern ab Modul 0,8.

#### Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

### Technische Beschreibung

Parallelität der Messflächen	5 µm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messbereich	50 - 75 mm
Spindel-Ø	8 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Messteller-Ø	20 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B2
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100
DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100

## Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 50 mm	421100 50
-------------------------------	-----------