

**Platten-Entmagnetisiergerät, Polplattenlänge: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	380861 250
GTIN	2050001717641
Artikelklasse	33S

Beschreibung**Ausführung:**

- **Stromzufuhr 230 V / 50 Hz, Schutzart IP 20, Leistungsaufnahme maximal 920 VA.**
- **Einschaltdauer 100 %.**

Verwendung:

Die Entmagnetisiergeräte eignen sich für den Einsatz in Messräumen, Werkstätten und Fertigungslinien. Dabei weisen sie eine starke Wirkung beim Entmagnetisieren von Lagerringen, Stempeln, Matrizen und sonstigen Werkzeugen auf.

Technische Beschreibung

Polplattenlänge	250 mm
Breite	180 mm
Gewicht	11 kg
Höhe	87 mm
Eindringtiefe	50 mm
Polplattenbreite	150 mm
Leistungsaufnahme	920 W
Entmagnetisier Effizienzklasse (DMC)	++
Energieversorgung	Netzbetrieben
Schutzart	IP 20

Einschaltdauer	100 %
Produktart	Entmagnetisiergerät