



## Bügelmessschraube mit Tellermessflächen, Messbereich: 100-125mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	423000 100-125
GTIN	4045197204042
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit großflächigen, gehärteten Messtellern. Geschmiedeter und lackierter Bügel. Ausführung mit drehender Spindel.

#### Verwendung:

Zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Schraubenrädern ab Modul 0,8.

#### Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

### Technische Beschreibung

Messteller-Ø	30 mm
Parallelität der Messflächen	6 µm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Messbereich	100 - 125 mm
Spindel-Ø	8 mm
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	B2
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

### Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022040 200
DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022050 200

### Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 100 mm	421100 100
--------------------------------	------------