

Mitutoyo**Einbaumessschraube, Messbereich (Messweg): 0-6,5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 426200 0-6,5 |
| GTIN | 4946368020815 |
| Artikelklasse | 44A |

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtete Spindel und blendfrei verchromte Messtrommel. **Drehende Spindel**, ohne Hartmetall-Anlagefläche, ohne Ratsche, **extra kurze Ausführung, ballige Anlage**.

Verwendung:

Für den Einbau in Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, Messeinrichtungen usw. als verstellbarer Messtischanschlag.

Hinweis:

Sondergrößen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|------------|
| Radius Auflagefläche | 3 mm |
| Messtrommel-Ø | 9 mm |
| Messbereich (Messweg) | 0 - 6,5 mm |
| Spindel-Ø | 3,5 mm |
| Länge Aufnahmeschaft | 6 mm |
| Aufnahmeschaft-Ø | 6 mm |
| Gesamtlänge | 37 mm |
| Ablesung | 0,01 mm |
| Fehlergrenze | 0,002 mm |
| Norm | Werksnorm |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Messtrommel-Teilung | 1/50 mm |
| Messtechnik | analog |
| Kalibrierung | B3 |
| Produktart | Einbaumessschraube |

Dienstleistungen

| | |
|--|-----------|
| KalibrierungEinbaumessschraube maximaler Messbereich 25 mm | 022280 25 |
| DAkkS-KalibrierungEinbaumessschraube maximaler Messbereich 50 mm | 022290 50 |