




## Stahlbandmaß für Umfang und $\emptyset$ , maximaler Messbereichumfang: 3460mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	465680 3460
GTIN	2050001061720
Artikelklasse	46R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stahlbandmaß **CJU** zum Messen von Außenumfang und  $\emptyset$  am Rundkörper. Der Federbandstahl ist auf der Vorderseite mit 2 Teilungen für Umfang und  $\emptyset$  laserskaliert. Teilstrichabstand 1 mm.

**Noniusablesung 0,1 mm.** Fehlergrenzen der Skalierung nach DIN 866.

#### Hinweis:

Bandmaße C mit Ablesung 0,05mm und Bandmaße mit schwarzer Beschichtung auf Anfrage. Stationäre Ausführung CJU auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Bandbreite	16 mm
Messbereich für $\emptyset$	700 - 1100 mm
Messbereich für Umfang	2190 - 3460 mm
Ablesung	0,1 mm
Bandstärke	0,2 mm
Kalibrierung	G2
Produktart	Bandmaß

### Dienstleistungen

KalibrierungUmfangsbandmaß maximale Länge 6000 mm

026280 6000