



Weißes Stahlbandmaß in Kapsel, Bandlänge: 30m



Bestelldaten

Bestellnummer	462900 30
GTIN	4007368073611
Artikelklasse	46M

Beschreibung

Ausführung:

Kapsel: Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.

Rahmen: Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.

Band: Patentierter Bandanfang, **Flextop Beschlag**. Bandummantelung aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang.

Weißes Stahlbandmaß. Gehärtetes Band, Phosphatschicht als Korrosionsschutz, mit verschleißfester Kunstharzbeschichtung. Hohe Ablesbarkeit. Mit durchgehender mm-Teilung.

Hinweis:

Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Kapsel Höhe	32 mm
Bandbreite	13 mm
Kapsel Breite	145 mm
Kapsel Länge	175 mm
Typ Maßanfang	A

Bandlänge	30 m
Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

KalibrierungRollbandmaß maximale Länge 50 m	026240 50
---	-----------