

Mahr**Feinzeiger-Rachenlehre mit Handgriff Marameter S, Messbereich: 60-100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	424910 60-100
GTIN	2050001050991
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiger, biegesteifer Bügel mit Handgriff. Amboss und Gegentaster nichtrostender, gehärteter Stahl. **Messflächen hartmetallbestückt und vorne zum leichteren Einführen angeschrägt.** Zum Messen schmaler Zentrierränder über Bügelbreite vorstehend. Einstellung über Endmaße. Zentrieranschlag zur Einstellung auf Werkstückmitte verstellbar.

Hohe Messgenauigkeit. Gerätegewicht ruht beim Messen auf festem Taster und beeinflusst Messergebnis nicht.

Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Verwendbar mit allen Anzeigegeräten (nicht im Preis enthalten) mit 8 mm-Einspannschaft. Bevorzugt wird Feinzeiger Nr. 434674.

Toleranzabweichungen des Werkstücks sind am Anzeigegerät zahlenmäßig ablesbar.

Seitlich vorstehender Bügel zum Schutz gegen Stöße beim Messen und beim Ablegen.

Igeltext:

Einstellbarer Gegentaster.

Einstellbarer Zentrieranschlag.

Amboss mit Umlenkung auf Feinanzeiger.

Verwendung:

Zur Vermessung zylindrischer Teile aller Art. Als Schnellmessgerät direkt an der Werkzeugmaschine und in der Fertigungskontrolle.

Lieferumfang:

Ohne Feinzeiger, **inklusive** Holzbox.

Sonderzubehör:

Einstellmaße, Parallelendmaße, Messscheiben, Feinzeiger Nr. 434674.

Hinweis:

Messbereich bis 500 mm auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Ebenheit der Messflächen	0,5 µm
Messflächen-Ø	22 mm
Messkraft	13,5 N
Planparallelität der Messflächen	3 µm
Messbereich	60 - 100 mm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	L9
Produktart	Feinzeiger-Rachenlehre

Dienstleistungen

KalibrierungEinstellbare Rachenlehre Typ RL	028730 RL
---	-----------