



Schnabel-Innenmessschraube, Messbereich: 25-50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	426800 25-50
GTIN	4045197204134
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtete, geschliffene und geläppte Spindel. Abgesetzte und gerundete Messschnäbel mit Hartmetall bestückt. Gleichbleibender Messdruck durch Gefühlsratsche. Messtrommel mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen. Messschraube verchromt. Mit Justierschraube und Feststellschraube.

Lieferumfang:

Inklusive Einstellring zur Justierung.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	18 mm
Messbereich	25 - 50 mm
Ablesung	0,01 mm
Fehlergrenze	12 µm
Norm	Werksnorm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B4
Kalibrierung	L7
Produktart	Schnabel-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungSchnabel-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022360 50
DAkS-KalibrierungEinstellring maximaler Ø 200 mm	028470 200
KalibrierungEinstellring maximaler Ø 50 mm	028400 50

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 50 mm	484030 50
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40