



Feinzeiger-Rachenlehre ohne Messeinsätze, Messbereich: 30-80mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 424904 30-80 |
| GTIN | 2050001053305 |
| Artikelklasse | 43A |

Beschreibung

Ausführung:

Mess- und Gegentaster mit genauen kegeligen Bohrungen zur Aufnahme auswechselbarer Messeinsätze. Universell einsetzbar, dadurch Messprobleme aller Art lösbar. Kräftiger, geschmiedeter Stahlbügel mit Wärmedämmung. Amboss und Gegentaster nichtrostender, gehärteter Stahl. Amboss federnd gelagert und zum Einführen des Werkstücks über Hebel zurückziehbar. Gegentaster über Zahnstange und Rändelschnecke über den Messbereich verstellbar. Einstellung über Endmaße. Einstellbarer Zentrieranschlag zur Einstellung auf Werkstückmitte. **Konstante Messkraft** durch eingebaute Messkraftfeder. Verwendbar mit allen Anzeigegeräten (nicht im Preis enthalten) mit 8 mm-Einspannschaft. Bevorzugt werden Feinzeiger Nr. 434674 Gr. 25/0,5 und Gr. 50/1. **Toleranzabweichungen des Werkstücks sind am Anzeigegerät zahlenmäßig ablesbar.**

Lieferumfang:

Ohne Feinzeiger, **inklusive** Holzbox.

Sonderzubehör:

Einstellmaße, Feinzeiger Nr. 434674. Guss-Ständer, Halter für Feinzeiger zur geradlinigen Übertragung der Messbewegung, Messeinsätze.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|--------|
| Messtasterweg | 2,5 mm |
|---------------|--------|

| | |
|--------------|------------------------|
| Messbereich | 30 - 80 mm |
| Messkraft | 7,5 N |
| Norm | Werksnorm |
| Messtechnik | analog |
| Verpackung | stabile Box |
| Kalibrierung | L9 |
| Produktart | Feinzeiger-Rachenlehre |

Dienstleistungen

| | |
|--|-----------|
| Kalibrierung Einstellbare Rachenlehre Typ RL | 028730 RL |
|--|-----------|